



Vlastnosti

Dekorativní, minimalistická a elegantní, vzduchová clona ZEN je favoritem mezi architekty a designéry, kte?í ji zahrnují do svých stavebních projekt?. Elegantní design a vysoký výkon z ní d?lají ideální clonu, která splyne s interní ?i externí estetikou budovy a bude také aktivní sou?ástí výzdoby ?i prostor. Vzduchová clona ZEN nabízí nekone?né možnosti p?izp?sobení, kam jen sahá míra Vaší p?edstavivosti?



- Dekorativní vzduchová clona v moderním architektonickém stylu. Její minimalistický a elegantní design m?že být integrován do jakéhokoliv prost?edí a nabízí nekone?né možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osvtlení, zna?ení, bezpe?nostní ?i informa?ní cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavk? zákazníka.
- P?ední eloxované hliníkové panely. Voliteln? vyrobeny z broušené ?i zrcadlov? leské nerez oceli. Možnost výb?ru i z jiných materiál?, jako nap?. pozinkovaná ocel, hladká ?i hrubá plechová deska, d?evo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovov? ?erné.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. S rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Typ "P" s topnou spirálouTyp "E" s elektrickými stín?nými sou?ástkami, t?emi úrovn?mi s integrovanou regulací.Type "A" bez oh?evu, pouze vzduch.Dopl?kové rozší?ení o DX cívku.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Neoh?ívaná			
Model	(m³/h)	(m)	
ZEN M 1000 A	2,5-3,5		
ZEN M 1500 A	2,5-3,5		
ZEN M 2000 A	2,5-3,5		
ZEN M 2500 A	2,5-3,5		
ZEN M 3000 A	2,5-3,5		
ZEN G 1000 A	3-4		
ZEN G 1500 A	3-4		
ZEN G 2000 A	3-4		
ZEN G 2500 A	3-4		
ZEN G 3000 A	3-4		
ZEN ECG 1000 A	3-4,2		
ZEN ECG 1500 A	3-4,2		
ZEN ECG 2000 A	3-4,2		
ZEN ECG 2500 A	3-4,2		
ZEN ECG 3000 A	3-4,2		

Elektrický oh?ev			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN M 1000 E	2,5-3,5		
ZEN M 1500 E	2,5-3,5		



Elektrický oh?ev				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
ZEN M 2000 E	2,5-3,5			
ZEN M 2500 E	2,5-3,5			
ZEN M 3000 E	2,5-3,5			
ZEN G 1000 E	3-4			
ZEN G 1500 E	3-4			
ZEN G 2000 E	3-4			
ZEN G 2500 E	3-4			
ZEN G 3000 E	3-4			
ZEN ECG 1000 E	3-4,2			
ZEN ECG 1500 E	3-4,2			
ZEN ECG 2000 E	3-4,2			
ZEN ECG 2500 E	3-4,2			
ZEN ECG 3000 E	3-4,2			

Oh?ev vodou					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN M 1000 P86	-				
ZEN M 1500 P86	-				
ZEN M 2000 P86	-				
ZEN M 2500 P86	-				
ZEN M 3000 P86	-				
ZEN G 1000 P86	-				
ZEN G 1500 P86	-				
ZEN G 2000 P86	-				
ZEN G 2500 P86	-				
ZEN G 3000 P86	-				
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 3000 P86	-				
ZEN M 1000 P64	-				
ZEN M 1500 P64	-				
ZEN M 2000 P64	-				
ZEN M 2500 P64	-				
ZEN M 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P64	-				
ZEN G 1500 P64	-				
ZEN G 2000 P64	-				
ZEN G 2500 P64	-				
ZEN G 3000 P64	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P54	10,56				
ZEN G 1500 P54	16,37				



Oh?ev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN G 2000 P54	23,15			
ZEN G 2500 P54	28,76			
ZEN G 3000 P54	28.76			
ZEN ECG 1000 P54	11,5			
ZEN ECG 1500 P54	17,86			
ZEN ECG 2000 P54	25,24			
ZEN ECG 2500 P54	31,38			
ZEN ECG 3000 P54	31.38			

60Hz

Neoh?ívaná		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN G 1000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 1500 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2500 A 60Hz	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	

Elektrický oh?ev		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 E	3-4,2	
ZEN ECG 1500 E	3-4,2	
ZEN ECG 2000 E	3-4,2	
ZEN ECG 2500 E	3-4,2	

Oh?ev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86	-			
ZEN ECG 1500 P86	-			
ZEN ECG 2000 P86	-			
ZEN ECG 2500 P86	-			
ZEN ECG 1000 P64	-			
ZEN ECG 1500 P64	-			
ZEN ECG 2000 P64	-			
ZEN ECG 2500 P64	-			
ZEN ECG 1000 P54	11,5			
ZEN ECG 1500 P54	17,86			
ZEN ECG 2000 P54	25,24			
ZEN ECG 2500 P54	31,38			

